

RS13A CE & amp; amp; FDA Aprovação 2013 mais novo Aparelho auditivo

1. Últimas circuito integrado CLASS-D
2. Ultra-baixo ruído de entrada equivalente (EIN)
3. rico de alta frequência para fazer um som mais claro
4. Alta controle / baixa frequência
5. entrada Telecoil
6. Baixo consumo de bateria
7. MAX-SSPL90: 128dBSPL
8. HFA-SSPL90: 120dBSPL
9. Peak Gain: 54dB
10. HFA-FOG: 48dB
11. Faixa de Frequência: 200-5300Hz
12. THD em: 500Hz: 3,8%
800Hz: 1,2%
1600 Hz: 0,2%
13. Eq.Input Nível de ruído: 28dB
14. Bateria de drenagem atual: 0.97mA
15. HFA-Desdobramentos: 93dB