



CS-3D-Gold-Detektor U-Gold-Detektor, Boden [Metallsuchgerät](#)



Feature:

Beim Erkennen Sie, halten 10-15cm Bewegung über dem Boden, nicht viel zu distanzieren, oder die Tiefe Erkennen Sie beeinflussen.

1) Erfassen mit Bodenausgleich

Dies wird so Ablenkung von Mineralstoff zu vermeiden, ist es der beste Weg, Erkennen .mit auf diese Weise, wenn die Platte über dem Ziel Instrument ring.the Zeiger fortsetzen wird Biegung

Wie die Empfindlichkeit einstellen

Drehen Sie den Level, um das Gleichgewicht, bis Platte 1,5 m über dem Boden, Drücken Sie die Taste erden, schalten, und schalten Sie kritischen Ton, dann entspannen Sie die Taste, lassen Sie die Platte in der Nähe von Boden ca. 10-15 cm, wenn der Ring nach oben, bis die palte und drücken Sie die Taste, und schalten Knod ließ eine little.test erneut. Wenn die Sprach hinunter, biegen Sie rechts .bis der Stimme haben keine Veränderung, wenn die Platte auf und ab.

2) Nachweis mit unterscheiden

Es können Nichteisenmetalle und Nichteisenmetalle in diesem way.and Sie auf Instrument und Stimme auf der Basis unterscheiden können wählen, ob die Metall Sie brauchen oder nicht .but, kann die Wirkung der Bodenstruktur nicht zu vermeiden, so muss sie den Abstand halten zwischen Platte und Boden, dann langsam zu bewegen

Stellen Sie die Arbeit auf der folgenden Skala 2, ein Stück der NE-Metallen, um den Ton zu erhöhen, einen großen schwarzen Metall, um den Ton verringert zu machen; Stellen Sie die Arbeit an 7 oben, ein Stück der NE-Metallen, um den Klang einer großen Abnahme des Black Metal zu machen, der Ton erhöht werden.

Technische Daten:

Erkennung auffordert Ton / LED bezieht sich auf die Tabellenanzeige
Bergwerk ralisierung Sondierungstiefe von 6 m
Erfassungsmodus auf / Identifikationsmittel auszugleichen
Detektionsfrequenz of458KHZ \pm 5KHZ
Kopfhörerfrequenz of455KHZ \pm 5KHZ
Power1W
Betriebs temperature10 ° Cto60 ° C
Lagertemperatur-28 °C ~ 65 °C
Externe Headset verfügt über schwarze Kopfhörer
LED-Anzeige LED-Anzeige Boot-
Stromversorgung 12V Akku
Produkt-Netto Weight3.7KG
Produkt size30 * 30 * 117 cm
Verpackungskarton
Standardkarton-Teil 1
Standardkarton Size51.5 * 33.5 * 12.5CM
Standardkarton-Brutto Weight3.9KG

Zahlungsmethoden:

Wir nehmen TT Banküberweisung, Western Union, Paypal und Übertragungsurkundezahlung durch Alipay Übertragungsurkunde und Escrow.com angeboten.

Für letzteren drei Zahlungsmethoden, so Zuschläge angewendet werden.

Verschiffen-Methoden:

Basierend auf Anfrage und Gewicht / Volumen von Waren Kunden, per Express verschickt werden, auf dem Luftweg oder auf dem Seeweg.

Garantie:

Wir bieten eine begrenzte Qualitätsgarantie von 12 Monaten für die verkauften Artikel aus dem Jahr ihrer Liefertermin.