

## Especificaciones

1. Pantalla grande Pantalla de cristal líquido, la misión clara visual.
2. Abrir la puerta de la celda, de acuerdo con la dirección positiva y negativa de la batería instalada.
3. Muestra la temperatura ambiente actual, de acuerdo con la tecla MAX-MIN, correcta medición de la máxima, temperatura mínima values. When la MAX cuando la refinanciación de un botón de RESET, es decir, para eliminar el valor actual de máxima temperature. when el MIN, el Botón RESET para presionar una vez para borrar el valor actual de la temperatura mínima.
- 4 por °C - °F botón para seleccionar el uso de grados Celsius y grados Fahrenheit..
5. Utilizar 0 °C ~ 50 °C (B) 32 °F ~ 122 °F  
-40 °C ~ 70 °C (A) -58 °F ~ 158 °F
- . 6 Max al aire libre la distancia de detección de temperatura: 1,5 M (A)
7. A la temperatura normal de 0 °C ~ 50 °C entornos.
- . 8 Cambie la batería: Utilice la batería (1.5 VCC) de tamaño AAA.
- 9 del paquete:. 300PCS/CN, 45.5 \* 37.5 \* 51.5cm, 20.5KG