

Audition analogique aide / Prothèses auditives / numérique aide auditive WK-156

Caractéristiques

Pression acoustique de saturation 1.poussée maximale: 130 ± 5 dB

Fichier 2.Maximum acoustique Gain: ≥ 52 dB

3.Harmonic Distorsion: \leq réponse de 5 ‰ de 4.Frequency: 450 ~ 3500hz 5.Equivalent bruit d'entrée: ≤ 30 dB

6.Standard Batterie: AG13 ou A675 pile bouton

Heures 7.Max de travail avec batterie standard: 70 h

8.Working Tension: courant continu 1.5V

9.Operating: ≤ 4 mA 10.Measurement: $5,3 \times 4,4 \times 1,0$ cm

11.Net Poids: 9 g (sans batterie)