

## **WK-159 BTE aide auditive 2013 meilleur amplificateur de l'oreille de vente mini-prothèse auditive**

### **Caractéristiques**

1. Pression 1. poussée Saturation Son:  $129 \pm 5$  dB
2. Maximum Fichier acoustique Gain:  $\geq 50$  dB
3. Harmonic Distorsion:  $\leq 5$  ‰
4. Réponse de la 4. Frequency: 450 ~ 3500hz
5. Equivalent Bruit d'entrée:  $\leq 30$  dB
6. Standard Batterie: AG13 ou bouton de A675 batterie
7. Working Voltage: D.C.. 1.5V
8. Operating actuel:  $\leq 4$  mA
9. Measurement: 5,3 x 4,4 x 1,0 cm
10. Net Poids: 9 g (sans batterie)

### **emballage Infos**

CONDITIONNEMENT / 1PC: 11 \* 7.5 \* 4cm / 100G  
CARTON: 108pcs / 0.043CBM /  
Taille: 46 \* 37 \* 25CM