

RHA-200C Νέα Φορητό Διαθλασίμετρο με φθηνή τιμή

Χαρακτηριστικά:

Η σειρά RHA έχουν σχεδιαστεί για τη μέτρηση της συγκέντρωσης των υγρών της μπαταρίας. το σημείο πήξης του αντιψυκτικού υγρού και υγρού καθαρισμού παρμπρίζ. Με την ένδειξη του ποσοστού μπορείτε να ξέρετε σε ποια θερμοκρασία θα παγώσει το υγρό τόσο για προπυλενογλυκόλη και αιθυλενογλυκόλη. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο της αντοχής του συσσωρευτή διάλυμα ηλεκτρολύτη.

sepcifications:

εύρος κλίμακα:

Αιθυλενογλυκόλη: -60 ° F-0 ° F

Προπυλενογλυκόλη: -50 ° F- ° F

Μπαταρία: 1.100-1.400sg

Ελάχιστη κλίμακα:

Αιθυλενογλυκόλη: 5 ° F

Προπυλενογλυκόλη: 5 ° F

Μπαταρία: 0.01sg

Ακρίβεια:

Αιθυλενογλυκόλη: ± 5 ° F

Προπυλενογλυκόλη: ± 5 ° F

Μπαταρίας: ± 0.01 sg

ΜΕΓΕΘΟΣ: Ø24.5X170mm,

Βάρος: 0.13KG