

1. ανίκανες για μέση ωτίτιδα ή ωρίμανση αυτί.

2. Εφόσον είναι από διαβούλευση με ειδική audiology ή ωτολογία γιατρό ως εξής περίπτωση:

1) Εμφανή συγγενή ή τραυματική κανάλι του αυτιού δυσπλασία

2) Έχει ενεργή αποφόρτιση αυτί ή την έκκριση της ιστορίας κατά τη διάρκεια της τελευταίας 90 ημέρες

3) Έχει ξαφνικά ή προοδευτική απώλεια της ακοής κατά τη διάρκεια της τελευταίας 90 ημέρες

4) Η οξεία ή χρόνια ίλιγγος

5) κενό αέρα των οστών είναι ίση ή μεγαλύτερη από 15dB σε καθαρό ήχο 500Hz, 1000Hz και 2000Hz

6) Η κυψελίδα ωτός εμβολισμό ή αυτί canal με ξένο σώμα.

7) Πόνος στο αυτί ή δυσφορία

Τεχνική

Μέγεθος: 53 * 26,5 * 8,6 χιλιοστά

Βάρος: 5g

Τάση λειτουργίας: DC1.5

Εργασία Τρέχουσα: ≤ 1.5 mA

Απόκριση συχνότητας: 500-3200Hz

Η μέγιστη Κορεσμός Ακουστική εξόδου: 129dB & nbsp? ± 3 dB

Πλήρης Ακουστικής Gain: 36dB ± 5 dB

Συνολική αρμονική παραμόρφωση: & lt? 10%

Ισοδύναμο θορύβου εισόδου: & lt? 32dB