

XZB-402 Διοπτρικό μικροσκόπιο Gem, Gem μικροσκόπιο

XZB Series Gem μικροσκόπιο διαθέτει υψηλής ευκρίνειας και το υψηλό ποσοστό επίλυσης των στερεών εικόνα, η δομή του Τριοφθάλμιος βλέπουν το σώμα παρέχει ειδική διεπαφή. Εύρος μεγέθυνσης: zoom μεγέθυνσης $7 \times 45 \times \sim$, απόσταση εργασίας: 95 χιλιοστά, σούπερ ευρέως πεδίου προσοφθάλμιο $10 \times / 23$ χιλιοστών, ρυθμιζόμενο interrumpillary εύρος: 55 ~ 75 χιλιοστά.

Η μέθοδος σύνδεσης του σωλήνα του λαμπτήρα είναι εύκολο να ρυθμίσετε τη γωνία του φωτισμού. Εύρος εστίασης: 125mm, μπορεί να παρατηρήσει για διαφορετικούς στολίδι μέγεθος και το δείγμα. Ο χαρακτήρας του σφιγκτήρα χάλυβα είναι μέτρια για να κρατήσει σκληρή, βολικά. Λόγω του ότι μπορεί να μειώσει για να καλύψει τη δέσμη των πολύτιμων λίθων ισχίο, έτσι ώστε να μπορείτε να παρατηρήσετε εντελώς. Οι δύο πλευρές του σταδίου εργασίας έχουν οπές στερέωσης του σφιγκτήρα στολίδι, ως εκ τούτου, μπορεί να προσαρμόσει την υψηλή και τη γωνία παρατήρησης τόπου και λειτουργεί πιο εύκολα & άνετα. Ο εξοπλισμός φωτισμού είναι πολύ λογικές. Προαιρετικά εξαρτήματα θα μπορούσαν να παρέχονται από χάλυβα και επίπεδη σφιγκτήρα στολίδι, το οποίο μπορεί να επιλεγεί από το χρήστη. Μπορείτε να παρατηρήσετε καλά το κρύσταλλο χαρακτήρα του μέσα και έξω από τη δομή Gem όταν χρησιμοποιείτε τον πολωτή. Μπορεί να ικανοποιήσει για διαφορετικές απαιτήσεις.

Προδιαγραφές:

Σύνολο μεγέθυνσης ζουμ: 7X-45X

Interrumpillary Ρυθμιζόμενη χτύπηση: 55mm ~ 75 χιλιοστά

Προσοφθάλμιο: Super Wide-field WF10 x / 23 χιλιοστά

Απόσταση εργασίας: 95 χιλιοστά

Φωτισμός: 110V, 10W 220V/12V λάμπα αλογόνου με ρυθμιζόμενη φωτεινότητα

Τη θέση του μικροσκοπίου δεν μπορούσε να γείρει