

PH 2601 PH-2601

: PH

: PH-2601



effective, PH 0.00-14.00

C : -9.9 - 99.9C

F : 16 - 210F

: 0.01PH

C : ± 0.1C

F : ± 1

: 0.05pH ±

C : 1C ±

F : ± 2

: 1 2point

: 0 95C

: DC9V 100mA

: 0-60C

: 95 % mximum

: 208 × 200 × 76mm

: 390g

PH

PH electrode.the ON / OFF ON pattern.turn source.choice

electride tje PH

PH

PH

PH6.86 4.01 (PH9.18)

solution.the way.the electrode.the rinding calibration.in

PH 6.86 ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ pH ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ instrument.then ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ.
ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ.
PH4.01 ພື້ນ PH9.18 ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ, ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ.
ພື້ນ 1 ພື້ນ, ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ.
ພື້ນ PH ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ.

ພື້ນ :

ພື້ນ PH ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ.
ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ.
ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ.
ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ.
ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ.