

RHA-200C New Portable Refractometer met goedkope prijs

Kenmerken:

RHA serie zijn ontworpen voor het meten van de concentratie van de batterij vloeistoffen. het vriespunt van antivries vloeistof en de voorruit reinigingsvloeistof. Met de aanduiding van het percentage dat u wellicht weet bij welke temperatuur de vloeistof worden bevroren voor zowel propyleenglycol en ethyleenglycol. Het kan ook worden gebruikt voor het controleren van de sterkte van elektrolytoplossing batterijen.

Specifications:

Schaal bereik:

Ethyleen Glycol: -60 ° F-0 ° F

Propylene Glycol: -50 ° F- ° F

Batterij: 1.100-1.400sg

Minimum schaal:

Ethyleen Glycol: 5 ° F

Propyleen Glycol: 5 ° F

Batterij: 0.01sg

Nauwkeurigheid:

Ethyleen Glycol: ± 5 ° F

Propyleen Glycol: ± 5 ° F

Batterij: ± 0.01 sg

SIZE: Ø24.5X170mm,

Gewicht: 0,13 kg