

RS13A CE & amp; amp; FDA goedkeuring 2013 nieuwste gehoorapparaten

1. Nieuwste KLASSE-D geïntegreerde schakeling
2. Ultra-low gelijkwaardige inbreng geluid (EIN)
3. Rich hoogfrequent geluid duidelijker te maken
4. De hoge / lage frequentie controle
5. Telecoil ingang
6. Lage batterijverbruik
7. MAX-SSPL90: 128dBSPL
8. HFA-SSPL90: 120dBSPL
9. Peak Gain: 54dB
10. HFA-FOG: 48dB
11. Frequentiebereik: 200-5300Hz
12. THD bij: 500Hz: 3,8%
800Hz: 1,2%
1600Hz: 0,2%
13. Eq.Input Geluidsniveau: 28dB
14. Batterij Stroomverbruik: 0.97mA
15. HFA-splits: 93dB