

Особенности

- Двойной Увеличение оптического двигателя
- Цифровой зум (4X Режим последовательности)
- в режиме реального времени мгновенного
- в режиме реального времени записи видео
- Система управления Яркость
- USB 2.0 штепсельной вилки & усилителя; Играть
- Опция AP Micro-измерения

Приложения

- Медицинский кожи, интраоральных, уха, Iris ..check.
- Образование и усилитель; Эксперименты Анализ & Amp; Отчеты.
- Печатные издания осмотр.
- анализ материалов небольшой порошок & Amp; поверхность материала.
- Промышленный осмотр инструмента.
- Коллекции: Jewel, монеты, марки ...
- Качество инструмента управления: осмотр QC.
- Микроэлектроника: COB, проверка элементарных частиц.
- PCB & усилителя; SMT контроля качества процесса
- Салон красоты волос & Amp; осмотр кожи.
- Чтение поддержки Для слабого зрения
- Текстильный осмотр.

Спецификация

Датчик изображения до пиксела 2М

Контроллер High Speed DSP (Driver Free доступен)

Объектив микроскопа стеклянный объектив Разрешение пиксела 2М

Диапазон фокусировки 0mm ~ 250mm

Snap Shot программного и аппаратного обеспечения

Video Capture Разрешение 1600 * 1200, 1280 * 1024, 800 * 600, 640 * 480, 352 * 288 320 * 240 176 * 144

Источник света Встроенный СИД белого света x8 PCS

Still Image Capture Разрешение 5M, 3M, 2M, 1.3M, VGA

Частота кадров 30 к / с Под 600 LUX Яркость (1,3M)

Режим Цифровой зум 4X Последовательность

Регулировка яркости Ручная регулировка, автоматическое W / B программным обеспечением

Коэффициент увеличения 5 X ~ 500X (Руководство)

Источник питания DC 5V от USB-порта

Интерфейс USB 2.0

Операционная система Win XP, Vista, Win 7 32 бит и 64 бит.

Драйвер Язык английский, китайский, немецкий, Италия, французский, Испания, Португалия, Япония

Системные требования Pentium Компьютер с 700M Hz & Amp; Выше, 1G HD CD ROM Space Драйвер, 512 Мб оперативной памяти, VGA Card Direct X

CD-диск с драйверами

Fix Стенд Все угол обзора доступны стенд исправления