

## **RS13A CE & AMP; AMP; Одобрение FDA 2013 новейший слуховой аппарат**

1. Последние КЛАССА D интегральная схема
2. Ультра низкий уровень шума Эквивалентный входной (EIN)
3. Богатый высокой частоты, чтобы сделать звук более ясным
4. Высокая / низкая частота управления
5. катушка входного
6. Низкое потребление батареи
7. МАКС-SSPL90: 128dBSPL
8. HFA-SSPL90: 120dBSPL
9. Максимальное усиление: 54dB
10. HFA-FOG: 48 дБ
11. Диапазон частот: 200-5300Hz
12. КНИ при: 500 Гц: 3,8%  
800Hz: 1,2%  
1600Hz: 0,2%
13. Eq.Input Уровень шума: 28 дБ
14. Аккумулятор Ток потребления: 0.97mA
15. HFA-SPLITS: 93 дБ